

FAD S5135 SL42 A R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FAD S5-135 front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a régi S5-135-ről más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote rendszerére.

- Az S5-135 kártyát egyetlen tápegység hajtja meg

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2435110000
Típus	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0.9055 inch
Magasság	283 mm	Magasság (coll)	11.1417 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	111.76 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40...60 °C Üzemi hőmérséklet -25...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal) SL 5,08 mm

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V AC	Max. áram csatornánként	4 A
Összes üzemi áram	32 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.2 kV

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Rajzok

