

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli mágneses mező teszter
Rendelési szám	2436680000
Típus	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	155 mm	Hossz, inch	6.1024 inch
Nettó tömeg	55.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7cl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érintkezés nélküli mágneses mező teszter
-----------------	---

Mérő- és vizsgálókészülék

Kijelző	Vizuális és akusztikus	Védelmi osztály	IP65
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		