

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 4 mm távolságból reagál
- mágnesszelepek, relék, tekercsek és kontaktorok működésének teszteléséhez
- valamennyi mágneses tér tesztelhető
- Vizuális és hangos jelzés
- zseblámpa funkcióval

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter
Rendelési szám	2436680000
Típus	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Hossz	155 mm	Hossz, inch	6.1024 inch
Nettó tömeg	55.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7cl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érintkezés nélküli mágneses mező tesztter
-----------------	--

Mérő- és vizsgálókészülék

Kijelző	Vizuális és akusztikus	Védelmi osztály	IP65
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		