

VT CTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés
Rendelési szám	2436690000
Típus	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 143.5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7cl
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása Szakadásvizsgáló

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0.1 - 400 V	Kijelző	Vizuális és akusztikus
Védelmi osztály	IP44	Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - optikai + hangjelzés	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	DIN EN 61010-1

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

