

VT CTL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A szakadásvizsgálóink teljesen szigetelt műanyag háza ütésálló és törhetetlen, így a készülékek ideális választást jelentenek napi használathoz, még szélsőséges körülmények között is. Az integrált elemlámpa elősegíti a meghibásodott kábelek gyors és biztonságos megkeresését. A szakadásvizsgálat eredményei látható és hallható módon jelezhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Behelyező szerszámok E 14 4 A-es betétekhez, Vizsgálóberendezés
Rendelési szám	2436690000
Típus	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
Qty.	1 Darab

VT CTL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

143.5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7cl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

SCIP

b05b5 122-6 117-4cb0-b28c-df32f92 1fa36

Műszaki adatok

Árucikk leírása

Szakadásvizsgáló

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány

0.1 - 400 V

Kijelző

Vizuális és akusztikus

Védelmi osztály

IP44

Akkumulátor típusa

Elem 1,5 V AAA típus

Elektromos összeköttetés vizsgálat

Igen - optikai + hangjelzés

Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:

DIN EN 61010-1

Besorolások

ETIM 8.0

EC000494

ETIM 9.0

EC000494

ETIM 10.0

EC000494

ECLASS 14.0

27-20-03-08

ECLASS 15.0

27-20-03-08

