

HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 4.8 mm, 50.8 x 7.6 mm, sárga
Rendelési szám	2437580000
Típus	HS 1.6-4.8/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461084
Qty.	1000 Darab

HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	7.6 mm	Szélesség (coll)	0.2992 inch
Nettó tömeg	0.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomatás típusa	üres	Szélesség	7.6 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	sárga	Halogén	Igen
Alapanyag	Poliolefin	Nyomatott karakterek	nélkül
Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés	kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Szám tekercsenként	1000

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	4.8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.6 mm	Zsugorodás mértéke	3:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1.6 - 4.8 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 4 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	