

HS 4.2-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Vezeték és kábeljelölők, 4.2 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, fehér |
| Rendelési szám | 2437710000 |
| Típus | HS 4.2-12.7/25 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118461206 |
| Qty. | 1000 Darab |

HS 4.2-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.77 mm | Mélység (coll) | 0.0303 inch |
| Magasság | 25.4 mm | Magasság (coll) | 1 inch |
| Szélesség | 20.9 mm | Szélesség (coll) | 0.8228 inch |
| Nettó tömeg | 0.6 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok


| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Nyomatás típusa | üres | Szélesség | 20.9 mm |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |
| Szín | fehér | Halogén | Igen |
| Alapanyag | Poliolefin | Nyomatott karakterek | nélkül |
| Javasolt iparágak | Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés | kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C | Szám tekercsenként | 1000 |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 6 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 12.7 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 4.2 mm | Zsugorodás mértéke | 3:1 |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Vezeték külső átm. | 4.2 - 12.7 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 6 - 35 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



HS 4.2-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat | |
| Rendelési szám | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS 4.2-12.7/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |