


**HS 6.4-19.1/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 6.4 - 19.1 mm, 50.8 x 30.9 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2437770000</a>
Típus	HS 6.4-19.1/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118458022
Qty.	400 Darab

## HS 6.4-19.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	30.9 mm	Szélesség (coll)	1.2165 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	30.9 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	135 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Igen
Alapanyag	Poliolefin	Nyomtatott karakterek	nélkül
Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés	kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C	Szám tekercsenként	400

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	19.1 mm
Vezeték külső átmérő, min.	6.4 mm	Zsugorodás mértéke	3:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	6.4 - 19.1 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HS 6.4-19.1/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HS 6.4-19.1/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2448880000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HS 6.4-19.1/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	