

**HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetővel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Vezetékjelölők, Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 2.4 mm, 50.8 x 4.2 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">2437860000</a>
Típus	HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118461022
Qty.	1000 Darab

## HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	4.2 mm	Szélesség (coll)	0.1654 inch
Nettó tömeg	0.43 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...105 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok


Nyomatás típusa	üres	Szélesség	4.2 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliolefin	Nyomatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
Szám tekercsenként	1000		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	2.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1.2 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	1.2 - 2.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Qty.	1 ST		

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	