

HS-HF 3.2-6.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

Változat	Vezeték és kábeljelölők, 3.2 - 6.4 mm, 25.4 x 10.7 mm, fehér
Rendelési szám	2438040000
Típus	HS-HF 3.2-6.4/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118461411
Qty.	2000 Darab

HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.77 mm	Mélység (coll)	0.0303 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	10.7 mm	Szélesség (coll)	0.4213 inch
Nettó tömeg	0.3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Nyomatás típusa	üres	Szélesség	10.7 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliolefin	Nyomatott karakterek	nélkül
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
Szám tekercsenként	2000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	6.4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	3.2 mm	Zsugorodás mértéke	2:1
Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C	Vezeték külső átm.	3.2 - 6.4 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1.5 - 6 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	