

## HS-HF 4.8-9.5/25 MM B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Változat           | Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 9.5 mm, 25.4 x 15.1 mm, kék |
| Rendelési szám     | <a href="#">2438080000</a>                                 |
| Típus              | HS-HF 4.8-9.5/25 MM B                                      |
| GTIN (EAN)         | 4050118461176                                              |
| Qty.               | 1000 Darab                                                 |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                               |
| Elérhető eddig:    | 2025-08-31T00:00:00+02:00                                  |

## HS-HF 4.8-9.5/25 MM B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.77 mm | Mélység (coll)   | 0.0303 inch |
| Magasság    | 25.4 mm | Magasság (coll)  | 1 inch      |
| Szélesség   | 15.1 mm | Szélesség (coll) | 0.5945 inch |
| Nettó tömeg | 0.6 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok


|                                    |                                                                    |                                    |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Nyomtatás típusa                   | üres                                                               | Szélesség                          | 15.1 mm      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C                                                             | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C       |
| Szín                               | kék                                                                | Halogén                            | Nem          |
| Alapanyag                          | Poliiolefin                                                        | Nyomtatott karakterek              | nélkül       |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...105 °C |
| Szám tekercsenként                 | 1000                                                               |                                    |              |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                        |                              |                    |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                                 | Nem                    | Vezeték-keresztmetszet, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 4 mm <sup>2</sup>      | Vezeték külső átmérő, max.   | 9.5 mm             |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 4.8 mm                 | Zsugorodás mértéke           | 2:1                |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                  | Vezeték külső átm.           | 4.8 - 9.5 mm       |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |                              |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## HS-HF 4.8-9.5/25 MM B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2448880000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118462944              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER 115       | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**HS-HF 4.8-9.5/25 MM B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2672590000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |