

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Felhasználási példa**

A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket. Jellemzőkészlet:

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések

- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
 - Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
 - A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén
- A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

Alap verzió:

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességhatárkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

Bővítések

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék
- További szimultán VPN csatlakozások

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

Általános rendelési adatok

Változat	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
Rendelési szám	2447060000
Típus	U-LINK-LIC-VPN-1Y
GTIN (EAN)	4050118461497
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2023-03-17T00:00:00+01:00

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	73 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Funkciók és jellemzők

Adatmennyiség növelése	A u-link-ügyfélfiók által használható adatmennyiség havi 1 GB-tal, illetve 1 Mbit/s sávszélességgel növelhető	További VPN-kapcsolatok száma (licenckód szerint)	1 (átmenő VPN-kapcsolat a szervizelést végző számítógépre <-> u-link <-> router/célhálózat)
VPN-csatorna sávszélessége	1 Mbit/s	Időszak	A licenckulcs aktiválásától számított 1 évig. Korábban már aktivált VPN-licenc meghosszabbítása esetén az érvényesség az aktuális időszak lejáratától számított 1 évvel, de semmiképp nem kevesebb mint 1 évvel meghosszabbodik.
Felhasználás	Kiegészítő VPN-csatornaként, illetve egy másik VPN-csatorna érvényességének meghosszabbítására használható. Az összes standard verzióban használható (az ingyenes verzióban nem).		

Rendszerkövetelmények

Hardver, távoli célhálózat	Weidmüller router (IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000 kivételével), u-link VPN-elérés a firmware-be integrálva (a V3.0.1-es verziótól)	Hardver (szervizelésre használt számítógép)	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Portál adminisztrációja (felhasználók/eszközök konfigurálása)	Standard böngészők (IE, Edge, Chrome, Firefox) HTTPS-kapcsolaton (SSL) keresztül, felhasználónév és jelszó megadásával	VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép)	u-link VPN-client (installation on PC)

Egyéb

Aktiválás	Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak)	A szállítási terjedelem része	A licenckulcsot tartalmazó levél
-----------	--	-------------------------------	----------------------------------

U-LINK-LIC-VPN-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Industrial Security Router



Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
 - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
 - IP/Port forwarding
 - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2–4 porttal.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-SR-2GT-LAN	Változat
Rendelési szám	1345270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118149807	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	

Discontinued products

Általános rendelési adatok

Típus	IE-SR-2GT-UMTS/3G	Változat
Rendelési szám	1345250000	
GTIN (EAN)	4050118149715	
Qty.	1 ST	

U-LINK-LIC-VPN-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Industrial Security Router



Weidmüller ipari biztonsági routerek

- Biztonságos hálózatok
 - Részletes csomagvizsgálat, Firewall
 - IP/Port forwarding
 - Hálózati szegmentálás
- A gép hálózatának egyszerű integrálása a gyártó hálózatába, 1:1 NAT-on keresztül
- Biztonságos és egyszerű távoli karbantartás a Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatásán keresztül
- Lehetővé teszi a moduláris és jövőbiztos hálózati architektúrákat statikus és dinamikus útválasztással
- Biztonságos kommunikáció interneten keresztül IPsec és OpenVPN használatával
- Megbízható internetkapcsolat még helyszíni internetelés nélkül is, az integrált 4G/LTE cellás modemnek köszönhetően
- Teljes rugalmasság a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet interfészeknek köszönhetően, 2–4 porttal.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-SR-2GT-LTE/4G-EU	Változat
Rendelési szám	2535930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
GTIN (EAN)	4050118547603	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	
Típus	IE-SR-2GT-LTE/4G-US	Változat
Rendelési szám	2535780000	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), USA-modell, Gigabit Ethernet, 2x RJ45
GTIN (EAN)	4050118547597	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	
Típus	IE-SR-6GT-LAN	Változat
Rendelési szám	2535940000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547610	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	
Típus	IE-SR-6GT-LTE/4G-EU	Változat
Rendelési szám	2535960000	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547634	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	
Típus	IE-SR-6GT-LTE/4G-US	Változat
Rendelési szám	2535950000	Security/NAT/VPN/U-link Router, beépített többsávú modemmel (4G/3G/2G), USA-modell, Gigabit Ethernet, 6 * RJ45
GTIN (EAN)	4050118547627	10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
Qty.	1 ST	