

FAD 1771-WH SL21 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Migrációs adapterek – PLC-5.**

A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos migrációt tesznek lehetővé a PLC-5 kártyákról más PLC/DCS rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2448660000
Típus	FAD 1771-WH SL21 M
GTIN (EAN)	4050118462463
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Alternatív termék	FAD 1771-WH SL21 M US

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	33 mm	Mélység (coll)	1.2992 inch
Magasság	269 mm	Magasság (coll)	10.5905 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Hossz	269 mm	Hossz, inch	10.5905 inch
Nettó tömeg	199 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet 0...50 °C Üzemi hőmérséklet 0...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás a PLC-hez 2 x SL 3.5/F 11p connector

Névleges adatok

Max. áram csatornánként 2 A Összes üzemi áram 8 A

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési feszültség < 250 V AC
Túlfeszültség kategória II Szennyezés súlyossága 2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC 1.2 kV

Besorolások

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

FAD 1771-WH SL21 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

