

**IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon száloptikai dugaszolható PushPull csatlakozók, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, fém

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozódoboz, FreeCon, Dugaszolható csatlakozó, SCRJ, Tápellátás, IP65
Rendelési szám	<a href="#">2448840000</a>
Típus	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
Qty.	1 Darab

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	130.4 mm	Mélység (coll)	5.1338 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	804.65 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	ezüst
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Felszerelés típusa	Screw mounting
Védelmi osztály	IP65	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

## Száloptikás összekötő optikai jellemzői

Bemeneti csillapítás (száloptikás összekötő)	≤ 3.5 dB
--	----------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
----------------------	--

## Tápcsatlakozó műszaki adatai

Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, max. (tápcsatlakozó)	2.5 mm <sup>2</sup>	Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. (tápcsatlakozó)	18.00
Érintkező anyaga (tápcsatlakozó)	Rézötvény	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. (tápcsatlakozó)	0.75 mm <sup>2</sup>
Szennyezés mértéke (tápcsatlakozó)	2	Reteselés típusa (tápcsatlakozó)	Push Pull
AWG csatlakozási keresztmetszet, max. (tápcsatlakozó)	13.00	Ház alapanyaga (tápcsatlakozó)	Cink présöntvény, nikkelezett
2. csatlakozás (tápcsatlakozó)	Húzórugó	Dugaszolási ciklusok (tápcsatlakozó)	≤ 100
Tömítés anyaga (tápcsatlakozó)	NBR	Érintkezőtartó anyaga (tápcsatlakozó)	PA
Névleges feszültség (tápcsatlakozó)	24 V		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-03-18


**IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Méretrajz**



**Méretrajz**




## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### SC-RJ




PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC betéttel

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1191550000</a>	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Qty.	10 ST	

### Sets



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

### Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2465440000</a>	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 ST	