

## DEK-A 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakontúrája biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2448860000</a>                                |
| Típus          | DEK-A 5/8 MM WS   |
| GTIN (EAN)     | 4050118462968   |
| Qty.           | 500 Darab   |

## DEK-A 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 5 mm   | Magasság (coll)  | 0.1968 inch |
| Szélesség   | 8.1 mm | Szélesség (coll) | 0.3189 inch |
| Nettó tömeg | 0.15 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |               |                                    |  |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Változat                           | halogénmentes | Szélesség                          | 8.1 mm   |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2           | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C        | Szín                               | fehér  |
| Halogén                            | Nem           | Alapanyag                          | PC-ABS, TPU  |
| Címkemező mérete                   | 4.5 x 7.5 mm  | kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -50...90 °C   | Alkalmazás/gyártó                  | Weidmueller  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

### Felhasználási példa



## DEK-A 5/8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |  |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus          | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Változat   |  |
| Rendelési szám | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118390216              |            |  |
| Qty.           | 1 ST                       |            |  |

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |  |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER TB        | Változat |  |
| Rendelési szám | <a href="#">2438500000</a> |          |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118498721              |          |  |
| Qty.           | 1 ST                       |          |  |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**DEK-A 5/8 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2661600000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118681246              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |