



HDC XX5E01 MFSM12D-0400**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Változat	Data use
Rendelési szám	2450450400
Típus	HDC XX5E01 MFSM12D-0400
GTIN (EAN)	4050118465273
Qty.	1 Darab

HDC XX5E01 MFSM12D-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.01 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelhossz	4 m
Kódolás	D kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 5e	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Típus	Érintkező	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	Aljzat, egyenes, M12D	Moduloldali változat	Érintkező

Cable technical specifications

Kábelhossz	4 m		
Köpeny színe	zöld		
árnyékolt	Igen		
Halogén	Nem, halogénmentes		
Szigetelés	PE		
Köpeny anyaga	PUR		
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga		
Outside diameter	Átmérő		6.5 mm
	Jelzések		±
	Tolerance		0.2 mm
Outside diameter	6.5 mm ± 0.2 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Drawings

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

