



HDC XX5E01 MFSM12D-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

A kétpólusú buszmodul Megabit és Gigabit adatbetéteket fogad, és lehetővé teszi két vonal átvitelét egyetlen modulon belül. Rendkívül sokoldalú – alkalmas vasúti kábelekhez, ipari kábelekhez, energialánc-alkalmazásokhoz, Profibushoz és helyszíni konfekcionált adatcsatlakozókhoz.

Általános rendelési adatok

| Változat | Data use |
|------------------------|----------------------------|
| Rendelési szám | 2450451000 |
| Típus | HDC XX5E01 MFSM12D-1000 |
| GTIN (EAN) | 4050118465327 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Utolsó rendelési dátum | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX5E01 MFSM12D-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -30 °C ... 90 °C |
|-------------------------|------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Általános adatok

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Pólusszám | 4 | Kábelhossz | 10 m |
| Kódolás | D kódolású | Érintkező felület | Au (arany) |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s | Szigetelési ellenállás | ≥ 108 Ω |
| Kategória | Cat. 5e | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges áram | 4 A | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Típus | Érintkező | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Ellentétes oldali változat | Aljzat, egyenes, M12D | Moduloldali változat | Érintkező |

Cable technical specifications

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------|
| Kábelhossz | 10 m | |
| Köpeny színe | zöld | |
| árnyékolt | Igen | |
| Halogén | Nem, halogénmentes | |
| Szigetelés | PE | |
| Köpeny anyaga | PUR | |
| Színkód gyűrű | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga | |
| Outside diameter | Átmérő | 6.5 mm |
| | Jelzések | ± |
| | Tolerance | 0.2 mm |
| Outside diameter | 6.5 mm ± 0.2 mm | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

HDC XX5E01 MFSM12D-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |

