
Adatlap

# HDC XX5E01 MFSM12D-4000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com






Compact
The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Data use |
| Rendelési szám | 2450454000 |
| Típus | HDC XX5E01 MFSM12D-4000 |
| GTIN (EAN) | 4050118465365 |
| Qty. | 1 Darab |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Elérhető eddig: | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

# Adatlap

## HDC XX5E01 MFSM12D-4000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 0 g |

### Hőmérsékletek

| | |
|---|---|
| Hőmérsékleti határérték | -30 °C ... 90 °C |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kábelhossz | 40 m |
| Kódolás | D kódolású | Érintkező felület | Au (arany) |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s | Szigetelési ellenállás | ≥ 108 Ω |
| Kategória | Cat. 5e | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges áram | 4 A | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Típus | Érintkező | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Ellentétes oldali változat | Aljzat, egyenes, M12D | Moduloldali változat | Érintkező |

### Cable technical specifications

| | | |
|---|---|---|
| Kábelhossz | 40 m | |
| Köpeny színe | zöld | |
| árnyékolt | Igen | |
| Halogén | Nem, halogénmentes | |
| Szigetelés | PE | |
| Köpeny anyaga | PUR | |
| Színkód gyűrű | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga | |
| Outside diameter | Átmérő | 6.5 mm |
| | Jelzések | ± |
| | Tolerance | 0.2 mm |
| Outside diameter | 6.5 mm ± 0.2 mm | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

# HDC XX5E01 MFSM12D-4000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

