

HDC XX5E01 MMSM12D-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2451110500
Típus	HDC XX5E01 MMSM12D-0500
GTIN (EAN)	4050118508161
Qty.	1 Darab

HDC XX5E01 MMSM12D-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	296.56 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelhossz	5 m
Kódolás	D kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 5e	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Típus	Érintkező	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	Érintkező, egyenes, M12D	Moduloldali változat	Érintkező

Cable technical specifications

Kábelhossz	5 m	
Köpeny színe	zöld	
árnyékolt	Igen	
Halogén	Nem, halogénmentes	
Szigetelés	PE	
Köpeny anyaga	PUR	
Színkód gyűrű	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga	
Outside diameter	Átmérő	6.5 mm
	Jelzések	±
	Tolerance	0.2 mm
Outside diameter	6.5 mm ± 0.2 mm	

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E01 MMSM12D-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
