

HDC XX5E01 FMSM12D-0030**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

A kétpólusú buszmodul Megabit és Gigabit adatbetéteket fogad, és lehetővé teszi két vonal átvitelét egyetlen modulon belül. Rendkívül sokoldalú – alkalmas vasúti kábelekhez, ipari kábelekhez, energialánc-alkalmazásokhoz, Profibushoz és helyszíni konfekcionált adatcsatlakozókhoz.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2451120030
Típus	HDC XX5E01 FMSM12D-0030
GTIN (EAN)	4050118778557
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	45 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-30 °C ... 90 °C
-------------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Általános adatok

Pólusszám	4	Kábelhossz	0.3 m
Kódolás	D kódolású	Érintkező felület	Au (arany)
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Szigetelési ellenállás	≥ 108 Ω
Kategória	Cat. 5e	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Dugaszolási ciklusok	≤ 100
Típus	Hüvely	Szennyezés súlyossága	2
Ellentétes oldali változat	Érintkező, egyenes, M12D	Moduloldali változat	Aljzat

Cable technical specifications

Kábelhossz	0.3 m	Köpeny színe	zöld
árnyékolt	Igen	Halogén	Nem, halogénmentes
Szigetelés	PE	Köpeny anyaga	PUR

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
