



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Rendelési szám	2453810000
Típus	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	355 mm	Magasság (coll)	13.9764 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Hossz	355 mm	Hossz, inch	13.9764 inch
Nettó tömeg	3300 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Töltési idő	0.5 h
Árucikk leírása	Crimping tool 6 - 300 mm ²
Változat	Nyomástároló-hidraulikus
Üzemi feszültség	18 V
Nyomóerő	névleges 60 kN

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Electro-hydraulic	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	185 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	25 mm ²	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Eltérés	16 mm		

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	300 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tartozékok

... csősaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 6	Változat
Rendelési szám	2469380000	Krimpelő szerszám betét, 6mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10	Változat
Rendelési szám	2469540000	Krimpelő szerszám betét, 10mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 16	Változat
Rendelési szám	2469550000	Krimpelő szerszám betét, 16mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25	Változat
Rendelési szám	2469560000	Krimpelő szerszám betét, 25mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 35	Változat
Rendelési szám	2469570000	Krimpelő szerszám betét, 35mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 50	Változat
Rendelési szám	2469580000	Krimpelő szerszám betét, 50mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 70	Változat
Rendelési szám	2469590000	Krimpelő szerszám betét, 70mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 95	Változat
Rendelési szám	2469600000	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120	Változat
Rendelési szám	2469610000	Krimpelő szerszám betét, 120mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150	Változat
Rendelési szám	2469620000	Krimpelő szerszám betét, 150mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 185	Változat
Rendelési szám	2469630000	Krimpelő szerszám betét, 185mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 240	Változat
Rendelési szám	2469640000	Krimpelő szerszám betét, 240mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 300	Változat
Rendelési szám	2469650000	Krimpelő szerszám betét, 300mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qty.	1 ST	

... krimpelhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Változat
Rendelési szám	2505280000	Krimpelő szerszám betét, 6mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 10	Változat
Rendelési szám	2505290000	Krimpelő szerszám betét, 10mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 16	Változat
Rendelési szám	2505300000	Krimpelő szerszám betét, 16mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 25	Változat
Rendelési szám	2505310000	Krimpelő szerszám betét, 25mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 35	Változat
Rendelési szám	2505320000	Krimpelő szerszám betét, 35mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 50	Változat
Rendelési szám	2505330000	Krimpelő szerszám betét, 50mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 70	Változat
Rendelési szám	2505340000	Krimpelő szerszám betét, 70mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 95	Változat
Rendelési szám	2505350000	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 120	Változat
Rendelési szám	2505360000	Krimpelő szerszám betét, 120mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

... préselhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah


Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Változat
Rendelési szám	2505150000	Tartozékok, 6mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Változat
Rendelési szám	2505160000	Krimpelő szerszám betét, 10mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Változat
Rendelési szám	2505170000	Krimpelő szerszám betét, 16mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Változat
Rendelési szám	2505180000	Krimpelő szerszám betét, 25mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Változat
Rendelési szám	2505190000	Krimpelő szerszám betét, 35mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Változat
Rendelési szám	2505200000	Krimpelő szerszám betét, 50mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Változat
Rendelési szám	2505210000	Krimpelő szerszám betét, 70mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 ST	

Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Változat
Rendelési szám	2505220000	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Változat
Rendelési szám	2505230000	Krimpelő szerszám betét, 120mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Változat
Rendelési szám	2505240000	Krimpelő szerszám betét, 150mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Változat
Rendelési szám	2505250000	Krimpelő szerszám betét, 185mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Változat
Rendelési szám	2505260000	Krimpelő szerszám betét, 240mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Változat
Rendelési szám	2505270000	Krimpelő szerszám betét, 300mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qty.	1 ST	

... érvéghüvelyekhez



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 60/HPG AEH 25	Változat
Rendelési szám	2577810000	Krimpelő szerszám betét, 25mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 50	Változat
Rendelési szám	2577830000	Krimpelő szerszám betét, 50mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 70	Változat
Rendelési szám	2577850000	Krimpelő szerszám betét, 70mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 95	Változat
Rendelési szám	2577870000	Krimpelő szerszám betét, 95mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 120	Változat
Rendelési szám	2577880000	Krimpelő szerszám betét, 120mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qty.	1 ST	

Tartozékok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU LI 18B2	Változat
Rendelési szám	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qty.	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AKKU LI 18B5	Változat
Rendelési szám	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qty.	1 ST	
Típus	LADEGERAET EPG	Változat
Rendelési szám	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qty.	1 ST	