

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Változat	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>
Típus	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Qty.	1 Darab

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	355 mm	Magasság (coll)	13.9764 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	3300 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Műszaki adatok

Töltési idő	0.5 h
Árucikk leírása	Crimping tool 6 - 300 mm <sup>2</sup>
Változat	Nyomástároló-hidraulikus
Üzemi feszültség	18 V
Nyomóerő	névleges 60 kN

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Electro-hydraulic	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	185 mm <sup>2</sup>
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	25 mm <sup>2</sup>	Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Eltérés	16 mm		

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	300 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------


## Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Accessories

## ... csősaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469380000</a>	Krimpelő szerszám betét, 6mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469540000</a>	Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469550000</a>	Krimpelő szerszám betét, 16mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469560000</a>	Krimpelő szerszám betét, 25mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469570000</a>	Krimpelő szerszám betét, 35mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469580000</a>	Krimpelő szerszám betét, 50mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469590000</a>	Krimpelő szerszám betét, 70mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qty.	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	ES EPG/HPG 60 WM 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469600000</a>	Krimpelő szerszám betét, 95mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469610000</a>	Krimpelő szerszám betét, 120mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469620000</a>	Krimpelő szerszám betét, 150mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469630000</a>	Krimpelő szerszám betét, 185mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469640000</a>	Krimpelő szerszám betét, 240mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2469650000</a>	Krimpelő szerszám betét, 300mm <sup>2</sup> , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qty.	1 ST	

## ... krimpelhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505280000</a>	Krimpelő szerszám betét, 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505290000</a>	Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505300000</a>	Krimpelő szerszám betét, 16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505310000</a>	Krimpelő szerszám betét, 25mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505320000</a>	Krimpelő szerszám betét, 35mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505330000</a>	Krimpelő szerszám betét, 50mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505340000</a>	Krimpelő szerszám betét, 70mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505350000</a>	Krimpelő szerszám betét, 95mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG DIN 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505360000</a>	Krimpelő szerszám betét, 120mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qty.	1 ST	

## Accessories

## ... préselhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505150000</a>	Tartozékok, 6mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505160000</a>	Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505170000</a>	Krimpelő szerszám betét, 16mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505180000</a>	Krimpelő szerszám betét, 25mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505190000</a>	Krimpelő szerszám betét, 35mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505200000</a>	Krimpelő szerszám betét, 50mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505210000</a>	Krimpelő szerszám betét, 70mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505220000</a>	Krimpelő szerszám betét, 95mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505230000</a>	Krimpelő szerszám betét, 120mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505240000</a>	Krimpelő szerszám betét, 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505250000</a>	Krimpelő szerszám betét, 185mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505260000</a>	Krimpelő szerszám betét, 240mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2505270000</a>	Krimpelő szerszám betét, 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qty.	1 ST	

## ... érvéghüvelyekhez



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG 60/HPG AEH 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2577810000</a>	Krimpelő szerszám betét, 25mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2577830000</a>	Krimpelő szerszám betét, 50mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2577850000</a>	Krimpelő szerszám betét, 70mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2577870000</a>	Krimpelő szerszám betét, 95mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qty.	1 ST	
Típus	ES EPG 60/HPG AEH 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2577880000</a>	Krimpelő szerszám betét, 120mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qty.	1 ST	

## Tartozékok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	AKKU LI 18B2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qty.	1 ST	

**EPG 60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Típus	AKKU LI 18B5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qty.	1 ST	
Típus	LADEGERAET EPG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qty.	1 ST	