

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed.

- A kétfokozatú hidraulikus rendszernek köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható szerszámfej.
- Ergonomikus fogó és kiegyensúlyozott súlyelosztás biztosítja a fáradtságmentes és biztonságos használatot
- Állandó akkumulátor töltöttség ellenőrzés
- Vágási ciklus felügyelete és állapot kijelzés
- Hibás működés esetén hiba megjelenítése
-

Általános rendelési adatok

Változat	Vágószerszámok, Vágószerszám
Rendelési szám	2453830000
Típus	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Qty.	1 Darab

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	365 mm	Magasság (coll)	14.3701 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	3100 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Töltési idő	0.5 h	Változat	Nyomástároló-hidraulikus
Üzemi feszültség	18 V		

Vágószerszámok

Vörösréz kábel - tömör, max.	240 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max.	200 mm ²
Vörösréz kábel, max. átmérő	40 mm	Töltési idő	0.5 h
Üzemi feszültség	18 V	Egyeres alumínium kábel, max. (mm ²)	500 mm ²
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	280 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	40 mm
Lyukasztóerő	30 kN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Felhasználási példa



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU LI 18B5	Változat
Rendelési szám	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qty.	1 ST	
Típus	AKKU LI 18B2	Változat
Rendelési szám	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qty.	1 ST	
Típus	LADÉGERAET EPG	Változat
Rendelési szám	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qty.	1 ST	