

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	Empty box / Case
Rendelési szám	2457760000
Típus	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Qty.	1 Darab

THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	455	Mélység (coll)	17.9134 inch
Magasság	380 mm	Magasság (coll)	14.9606 inch
Szélesség	570 mm	Szélesség (coll)	22.4409 inch
Nettó tömeg	7500 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Feliratózó rendszerek

Változat	Alumínium ház	Típus	Trolley
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	A szállítási terjedelem része	Trolley

Besorolások

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		