

**THM MMP CASE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Empty box / Case
Rendelési szám	<a href="#">2457760000</a>
Típus	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Qty.	1 Darab

## THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	455	Mélység (coll)	17.9134 inch
Magasság	380 mm	Magasság (coll)	14.9606 inch
Szélesség	570 mm	Szélesség (coll)	22.4409 inch
Nettó tömeg	7500 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Feliratozó rendszerek

Változat	Alumínium ház	Típus	Trolley
Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem	A szállítási terjedelem része	Trolley

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		