

AP MCZ1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Nyitott miniatűr készülékház modulos sorkapocs-formátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX kék, Véglap, Szélesség: 1.5 mm
Rendelési szám	2463210000
Típus	AP MCZ1.5 BL
GTIN (EAN)	4050118481303
Qty.	50 Darab

AP MCZ1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	55.85 mm	Mélység (coll)	2.1988 inch
Magasság	91 mm	Magasság (coll)	3.5827 inch
Szélesség	1.5 mm	Szélesség (coll)	0.0591 inch
Hossz	0 mm	Nettó tömeg	5.96 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Ház tulajdonságai

Pólusszám	5
-----------	---

Szerelvény tulajdonságai

Pólusszám	5
-----------	---

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag	PA 66/6
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PA 66/6	Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

Általános adatok

Szín	kék	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Tartósín	TS 35	Színskála (használt)	RAL 5012
Tokozási opció	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Drawings

Rajz

