


IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
Rendelési szám	2465440000
Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5
GTIN (EAN)	4050118522136
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méreték és tömegek

Magasság	36.2 mm	Magasság (coll)	1.4252 inch
Szélesség	26.8 mm	Szélesség (coll)	1.0551 inch
Hossz	85.4 mm	Hossz, inch	3.3622 inch
Nettó tömeg	96 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A
------------------	------	------------------------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	--	------------------------	--------

Általános adatok

Pólusszám	5	Érintkező felület	Arany a nikkelt felett
Árnyékolás	árnyékolatlan	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Szín	Ezüstszürke	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	Rézötvezet	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm ²	Köpenyátmérő, max.	13 mm
Köpenyátmérő, min.	8 mm	Védelmi osztály	IP65, IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	2
1. csatlakozás	PushPull Power	2. csatlakozás	Húzórugó
Kábel tömítőanyaga	EPDM	Tömítőanyag	NBR
Reteselés típusa	Push Pull		

Műszaki adatok**Fontos megjegyzés**


Termékinformáció 6–8 mm-es külső átmérőjű kábelekhez, rendeljen további csökkentő tömítést.

Besorolások


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Rajzok

Méretrajz



Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-PS-VAPM-5P-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Különálló alkatrészek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Változat	
Rendelési szám	2531330000	Tápcsatlakozó, Dugó, Tömítőbetét, PROFINET	
GTIN (EAN)	4050118545227		
Qty.	10 ST		