

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller dugaszolható kommunikációs moduljai révén az egyes komponensek megfelelő adatokat tudnak cserélni a felhővel. Ez lefekteti a célzott folyamat-optimalizálás állapotfelügyelet és távvezérelhetőség használatával történő megalapozását, amely tényezők döntő szerepet játszanak a hatásfok növelésében, amihez a minőség, a folyamat stabilitása és a rendelkezésre járulhat hozzá. A kommunikációs modulok IP20 védelemmel vannak megtervezve, szerszámok nélkül működtethetők, és rugalmasan adaptálhatók a különböző egyediesíthető kommunikációs protokollokhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Communication module
Rendelési szám	2467320000
Típus	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Qty.	1 Darab

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E258476
Tanúsítvány száma (EAC)	E470829

Méreték és tömegek

Mélység	33.6 mm	Mélység (coll)	1.3228 inch
Magasság	74.4 mm	Magasság (coll)	2.9291 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Nettó tömeg	75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Általános adatok

Tömeg	36 g	
Védelmi osztály	IP20	
MTTF	Szabványnak megfelelő	SN 29500
	Működési idő (óra), min.	4082000 h
	Környezeti hőmérséklet	40 °C
	Terhelhetőség	100 %

Besorolások

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábel

SUB-D–RJ45 adapterkábel PRO COM CAN OPEN kommunikációs modulhoz.



Általános rendelési adatok

Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Változat
Rendelési szám	2578530000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 0,5 m
GTIN (EAN)	4050118589597	
Qty.	1 ST	
Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Változat
Rendelési szám	2578550000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702	
Qty.	1 ST	
Típus	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Változat
Rendelési szám	2578560000	, Sub-D socket 9 poles, RJ45 IP 20, 2,5 m
GTIN (EAN)	4050118589573	
Qty.	1 ST	