

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller dugaszolható kommunikációs moduljai révén az egyes komponensek megfelelő adatokat tudnak cserélni a felhővel. Ez lefekteti a célzott folyamat-optimalizálás állapotfelügyelet és távvezérelhetőség használatával történő megalapozását, amely tényezők döntő szerepet játszanak a határfok növelésében, amihez a minőség, a folyamat stabilitása és a rendelkezésre járulhat hozzá. A kommunikációs modulok IP20 védelemmel vannak megtervezve, szerszámok nélkül működtethetők, és rugalmasan adaptálhatók a különböző egyediesíthető kommunikációs protokollokhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Communication module
Rendelési szám	2467340000
Típus	PRO COM CAN OPEN EX
GTIN (EAN)	4050118481822
Qty.	1 Darab

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E258476
Tanúsítvány száma (EAC)	E470829

Méreték és tömegek

Mélység	33.6 mm	Mélység (coll)	1.3228 inch
Magasság	74.4 mm	Magasság (coll)	2.9291 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1.378 inch
Nettó tömeg	76 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Általános adatok

Tömeg	36 g	
Védelmi osztály	IP20	
MTTF	Szabványnak megfelelő	SN 29500
	Működési idő (óra), min.	4082000 h
	Környezeti hőmérséklet	40 °C
	Terhelhetőség	100 %

Besorolások

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		