

**ES EPG/HPG 60 WM 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469540000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 10
GTIN (EAN)	4050118483819
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	131.12 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	10
Krimpelési szélesség mm-ben	7		

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 10 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	8
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	8	Krimpelési tartomány, max.	10 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496900000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496910000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KRN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496920000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496930000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496940000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496950000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497020000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497040000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497050000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497070000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M5/-10 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496810000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	KWN-M6/-10 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496820000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-10 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496830000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-10 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496840000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497130000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306491	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497870000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497880000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497890000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497910000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497420000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-10 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497430000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	VPN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498620000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308136	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M4/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494010000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494020000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M8/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494040000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M10/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494050000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M12/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494060000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M5/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492680000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Qty.	100 ST	
Típus	KQNG-M6/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492690000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Qty.	100 ST	
Típus	KSN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492780000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Qty.	100 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Típus	VPLN/-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492890000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302561	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493030000</a>	kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302776	
Qty.	100 ST	