


## A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 25mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469560000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	167 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	25
Krimpelési szélesség mm-ben	12		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 25 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4	Krimpelési tartomány, max.	25 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495830000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496490000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496500000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496510000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496520000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496530000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495850000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495870000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495880000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495890000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495900000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-25 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496180000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

240 mm<sup>2</sup>240 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-25 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496190000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M10/-25 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496200000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-25 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496210000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qty.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494730000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M6/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497970000</a>	kábelsaru, záróelem, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tartozékok

Típus	KP-M8/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497980000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497990000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498000000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498010000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497490000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497510000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497520000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497530000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498640000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 ST	
Típus	KQN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494120000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KQN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494130000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494140000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494150000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494160000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493490000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492800000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492910000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493050000</a>	kábelsaru, záróelem,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 ST	