

**A kép illusztráció**

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám betét, 50mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469580000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	139 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	50
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 50 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	1
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	1	Krimpelési tartomány, max.	50 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

50 mm<sup>2</sup>

50 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496590000</a>	kábelsaru, záróelem, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496600000</a>	kábelsaru, záróelem, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496610000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496620000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M14/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495750000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496630000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495840000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qty.	100 ST	
Típus	KRN-M6/-50 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494820000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-50 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494830000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-50 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494840000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495950000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495970000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495980000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495990000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M14/50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494650000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496000000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M20/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494710000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qty.	100 ST	
Típus	KWN-M6/-50 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496270000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M8/-50 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496280000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M10/-50 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496290000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qty.	50 ST	
Típus	KWN-M12/-50 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496300000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494750000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304381	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tartozékok

Típus	KP-M6/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498510000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M8/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498070000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M10/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498080000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M12/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498090000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M14/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498570000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M16/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498110000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qty.	100 ST	
Típus	KP-M20/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498120000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M8/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497590000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M10/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497610000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Qty.	100 ST	
Típus	KWPN-M12/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497620000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWPN-M16/-50 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497630000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Qty.	100 ST	
Típus	VPN/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498660000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493510000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493150000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493160000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493170000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493180000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M20/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493530000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492820000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492930000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qty.	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

Típus	VSTN/50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493070000</a>	kábelsaru, záróelem,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302691	
Qty.	100 ST	