

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 70mm ² , WM krimp
Rendelési szám	2469590000
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 70
GTIN (EAN)	4050118483857
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	121.44 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	70
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 70 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	2/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	2/0	Krimpelési tartomány, max.	70 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

70 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-70	Változat
Rendelési szám	1496640000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-70	Változat
Rendelési szám	1496650000	kábelsaru, záróelem, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M10/-70	Változat
Rendelési szám	1496670000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-70	Változat
Rendelési szám	1495570000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-70	Változat
Rendelési szám	1495770000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-70	Változat
Rendelési szám	1495580000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-70	Változat
Rendelési szám	1495590000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-70 S	Változat
Rendelési szám	1494850000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M8/-70 S	Változat
Rendelési szám	1494860000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-70 S	Változat
Rendelési szám	1494870000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M12/-70 S	Változat
Rendelési szám	1494880000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M6/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496010000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M8/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496020000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496030000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496040000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M14/-70 90	Változat
Rendelési szám	1494660000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496050000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-70 90	Változat
Rendelési szám	1496070000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-70 45	Változat
Rendelési szám	1496310000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-70 45	Változat
Rendelési szám	1496320000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-70 45	Változat
Rendelési szám	1496330000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-70	Változat
Rendelési szám	1494760000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118304299	
Qty.	50 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KP-M8/-70	Változat
Rendelési szám	1498130000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-70	Változat
Rendelési szám	1498140000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-70	Változat
Rendelési szám	1498150000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M14/-70	Változat
Rendelési szám	1498560000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-70	Változat
Rendelési szám	1498160000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-70	Változat
Rendelési szám	1498170000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M8/-70 90	Változat
Rendelési szám	1497640000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-70 90	Változat
Rendelési szám	1497650000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-70 90	Változat
Rendelési szám	1497660000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-70 90	Változat
Rendelési szám	1497680000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VPN/-70	Változat
Rendelési szám	1498670000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M6/-70	Változat
Rendelési szám	1493190000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M8/-70	Változat
Rendelési szám	1493210000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M10/-70	Változat
Rendelési szám	1493220000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M12/-70	Változat
Rendelési szám	1493230000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M16/-70	Változat
Rendelési szám	1493240000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qty.	50 ST	
Típus	KQN-M20/-70	Változat
Rendelési szám	1493250000	kábelsaru, záróelem,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qty.	50 ST	
Típus	KSN/-70	Változat
Rendelési szám	1492830000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
Qty.	50 ST	
Típus	VPLN/-70	Változat
Rendelési szám	1492940000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qty.	100 ST	
Típus	VSTN/70	Változat
Rendelési szám	1493080000	kábelsaru, záróelem,70 mm ² ,70 mm ² ,Nincs
GTIN (EAN)	4050118302967	
Qty.	50 ST	