

**ES EPG/HPG 60 WM 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**A kép illusztráció**

Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	Krimpelő szerszám betét, 120mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469610000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	134 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 120 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	4/0	Krimpelési tartomány, max.	120 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

120 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495790000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495650000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495670000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495800000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495680000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495690000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-120 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494410000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-120 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494420000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-120 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494920000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-120 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494930000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494680000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494450000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494470000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494480000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-120 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496390000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-120 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496400000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-120 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496410000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-120 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496420000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494780000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498480000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M10/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498240000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M12/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498250000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KP-M14/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498490000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M16/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498270000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 ST	
Típus	KP-M20/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498280000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 ST	
Típus	KWPN-M10/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497750000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497760000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497770000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/-120 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497780000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498690000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M8/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493320000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M10/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493330000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KQN-M12/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493340000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M16/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493350000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qty.	25 ST	
Típus	KQN-M20/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493360000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492960000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493110000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qty.	50 ST	