

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 150mm <sup>2</sup> , WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469620000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
Qty.	1 Darab

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	117.92 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

## Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 150 mm <sup>2</sup>

## Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	5/0	Krimpelési tartomány, max.	150 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

### Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

### 150 mm<sup>2</sup>



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

### Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495700000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tartozékok

Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495720000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495730000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495740000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494940000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494950000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494490000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494500000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494510000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494520000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494530000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496430000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496450000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496470000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496480000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497380000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498290000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

10 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-150	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1498310000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307801		
Qty.	25 ST		

150 mm<sup>2</sup>

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-150	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1498320000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307658		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M14/-150	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1498580000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118308112		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M16/-150	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1498330000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307641		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M20/-150	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1498340000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307740		
Qty.	25 ST		

## ES EPG/HPG 60 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497790000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497820000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497830000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496680000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1493120000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qty.	50 ST	