

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

A kép illusztráció



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 150mm ² , WM krimp
Rendelési szám	2469620000
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
Qty.	1 Darab

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Nettó tömeg	117.92 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150
Krimpelési szélesség mm-ben	5		

Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp
Kábelsaru keresztmetszet	névleges 150 mm ²

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	5/0	Krimpelési tartomány, max.	150 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	2453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 ST	
Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qty.	1 ST	

150 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1495700000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	1495710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	1495720000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	1495810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	1495730000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	1495740000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 ST	
Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494940000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494950000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 ST	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 ST	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494490000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/150 90	Változat
Rendelési szám	1494500000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494510000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494520000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494530000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496430000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496450000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496470000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 ST	
Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496480000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 ST	
Típus	VSTN/-150	Változat
Rendelési szám	1497380000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118306958	
Qty.	25 ST	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1498290000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-150	Változat	
Rendelési szám	1498310000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307801		
Qty.	25 ST		

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-150	Változat	
Rendelési szám	1498320000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307658		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M14/-150	Változat	
Rendelési szám	1498580000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118308112		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M16/-150	Változat	
Rendelési szám	1498330000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307641		
Qty.	25 ST		
Típus	KP-M20/-150	Változat	
Rendelési szám	1498340000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307740		
Qty.	25 ST		

ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497790000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497820000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497830000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 ST	
Típus	KWPN-M20/150 90	Változat
Rendelési szám	1496680000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 ST	
Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	1498710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 ST	
Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	1492970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 ST	
Típus	VSTN/150	Változat
Rendelési szám	1493120000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ² , Nincs
GTIN (EAN)	4050118302905	
Qty.	50 ST	