

**MCB 489 1P B 5A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image****Általános rendelési adatok**

Változat	Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: B, Pólusszám: 1, 5 A, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2477110000</a>
Típus	MCB 489 1P B 5A ACDC
GTIN (EAN)	4050118492880
Qty.	72 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-09-01T00:00:00+02:00

## MCB 489 1P B 5A ACDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	60.2 mm	Mélység (coll)	2.3701 inch
Magasság	116 mm	Magasság (coll)	4.5669 inch
Szélesség	17.6 mm	Szélesség (coll)	0.6929 inch
Nettó tömeg	13.88 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-35 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet	Páratartalom	40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

## Elektromos adatok

Feszültség típusa	AC/DC	Névleges AC feszültség	277 V
Névleges DC feszültség	60 V	Névleges áram	5 A
Megszakítási teljesítmény	10000.00 A		

## Általános adatok

Jelleggörbe	B	Pólusszám	1
Kismegszakító verzió	Termomágneses	Jellemző élettartam ciklusokban, mechanikus	20000
Jellemző élettartam ciklusokban, elektromos	6000	Telepítési útmutató	DIN sín
Felszerelés típusa	DIN sín	Rögzítés típusa	Tartósínre szerelés
Vibráció	IEC 60068-2-6 szerint	Útés	IEC 60068-2-27 szerint
Szín	fehér		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		