

MCB 489 1P D 12A ACDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image****Általános rendelési adatok**

Változat	Miniatűr kismegszakító, Pólusszám: 1, 12 A, fehér
Rendelési szám	2478660000
Típus	MCB 489 1P D 12A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491333
Qty.	12 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 1P D 12A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	60.2 mm	Mélység (coll)	2.3701 inch
Magasság	116 mm	Magasság (coll)	4.5669 inch
Szélesség	17.6 mm	Szélesség (coll)	0.6929 inch
Nettó tömeg	83.25 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-35 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet	Páratartalom	40 °C / 95 % rel. páratartalom, páraecsapódás nélkül

Elektromos adatok

Feszültség típusa	AC/DC	Névleges AC feszültség	277 V
Névleges DC feszültség	60 V	Névleges áram	12 A
Megszakítási teljesítmény	10000.00 A		

Általános adatok

Pólusszám	1	Felszerelés típusa	DIN sín
Rögzítés típusa	Tartósínre szerelés	Vibráció	IEC 60068-2-6 szerint
Ütés	IEC 60068-2-27 szerint	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		