

**MCB 489 2P D 2A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image****Általános rendelési adatok**

Változat	Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 2, 2 A, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2478830000</a>
Típus	MCB 489 2P D 2A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491166
Qty.	6 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-09-01T00:00:00+02:00

## MCB 489 2P D 2A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	60.3 mm	Mélység (coll)	2.374 inch
Magasság	116 mm	Magasság (coll)	4.5669 inch
Szélesség	35.3 mm	Szélesség (coll)	1.3898 inch
Nettó tömeg	166.5 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-35 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet	Páratartalom	40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

## Elektromos adatok

Feszültség típusa	AC/DC	Névleges AC feszültség	480277 V
Névleges DC feszültség	125 V	Névleges áram	2 A
Megszakítási teljesítmény	10000.00 A		

## Általános adatok

Jelleggörbe	D	Pólusszám	2
Kismegszakító verzió	Termomágneses	Jellemző élettartam ciklusokban, mechanikus	20000
Jellemző élettartam ciklusokban, elektromos	6000	Felszerelés típusa	DIN sín
Rögzítés típusa	Tartósínre szerelés	Vibráció	IEC 60068-2-6 szerint
Ütés	IEC 60068-2-27 szerint	Szín	fehér

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		