

**MCB 489 2P D 20A ACDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image****Általános rendelési adatok**

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Változat           | Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 2, 20 A, fehér |
| Rendelési szám     | <a href="#">2478940000</a>                                        |
| Típus              | MCB 489 2P D 20A ACDC                                             |
| GTIN (EAN)         | 4050118491050                                                     |
| Qty.               | 72 Darab                                                          |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                                      |
| Elérhető eddig:    | 2025-09-01T00:00:00+02:00                                         |

## MCB 489 2P D 20A ACDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 60.3 mm | Mélység (coll)   | 2.374 inch  |
| Magasság    | 116 mm  | Magasság (coll)  | 4.5669 inch |
| Szélesség   | 35.3 mm | Szélesség (coll) | 1.3898 inch |
| Nettó tömeg | 13.88 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                     |                                                             |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Ambient temperature | -35 °C...70 °C                                              |
| Üzemi hőmérséklet    | Páratartalom        | 40 °C / 95 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |

## Elektromos adatok

|                           |            |                        |           |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------|
| Feszültség típusa         | AC/DC      | Névleges AC feszültség | 480/277 V |
| Névleges DC feszültség    | 125 V      | Névleges áram          | 20 A      |
| Megszakítási teljesítmény | 10000.00 A |                        |           |

## Általános adatok

|                                                |                        |                                                |                       |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Jelleggörbe                                    | D                      | Pólusszám                                      | 2                     |
| Kismegszakító verzió                           | Termomágneses          | Jellemző élettartam ciklusokban,<br>mechanikus | 20000                 |
| Jellemző élettartam ciklusokban,<br>elektromos | 6000                   | Felszerelés típusa                             | DIN sín               |
| Rögzítés típusa                                | Tartósínre szerelés    | Vibráció                                       | IEC 60068-2-6 szerint |
| Ütés                                           | IEC 60068-2-27 szerint | Szín                                           | fehér                 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000042    | ETIM 9.0    | EC000042    |
| ETIM 10.0   | EC000042    | ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |             |             |