

MCB 1077 2P D 12A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr kismegszakító, Jelleggörbe: D, Pólusszám: 2, 12 A, fehér
Rendelési szám	2481070000
Típus	MCB 1077 2P D 12A ACDC
GTIN (EAN)	4050118488920
Qty.	6 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 2P D 12A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	60.2 mm	Mélység (coll)	2.3701 inch
Magasság	82 mm	Magasság (coll)	3.2283 inch
Szélesség	35.3 mm	Szélesség (coll)	1.3898 inch
Nettó tömeg	166.5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-35 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet	Páratartalom	40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralesapódás nélkül

Elektromos adatok

Feszültség típusa	AC/DC	Névleges AC feszültség	480/277 V
Névleges DC feszültség	125 V	Névleges áram	12 A
Megszakítási teljesítmény	10000.00 A		

Általános adatok

Jelleggörbe	D	Pólusszám	2
Kismegszakító verzió	Termomágneses	Jellemző élettartam ciklusokban, mechanikus	20000
Jellemző élettartam ciklusokban, elektromos	6000	Felszerelés típusa	DIN sín
Rögzítés típusa	Tartósínre szerelés	Vibráció	IEC 60068-2-6 szerint
Ütés	IEC 60068-2-27 szerint	Szín	fehér

Besorolások

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		