

## Product image



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2482380000</a>   |
| Típus          | APG 1.5/5  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494440  |
| Qty.           | 25 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 31.15 mm | Mélység (coll)   | 1.2264 inch |
| Magasság    | 14 mm    | Magasság (coll)  | 0.5512 inch |
| Szélesség   | 17.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.689 inch  |
| Nettó tömeg | 5.81 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                  |     |                   |   |
|------------------|-----|-------------------|---|
| Véglap szükséges | Nem | Potenciálok száma | 5 |
| Szintek száma    | 1   |                   |   |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 14 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 13 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)       | 13 A            |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V  | D áram nagyság (CSA)       | 5 A             |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                 |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt |
|--------------------|-----------|

## Névleges adatok

|  |                       |  |         |
|--|-----------------------|--|---------|
| Névleges keresztmetszet                                  | 1.5 mm <sup>2</sup>   | Névleges feszültség                          | 500 V   |
| Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan | 500 V                 | Névleges DC feszültség                       | 500 V   |
| Névleges áram  | 17.5 A                | Áram maximum vezetékknál                     | 17.5 A  |
| Szabványok   | IEC 60947-7-1 szerint | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.83 mΩ |

## Műszaki adatok

|                         |      |  |        |
|-------------------------|------|--|--------|
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-<br>x szerint | 0.56 W |
| Túlfeszültség kategória | III  | Szennyezés súlyossága                              | 3      |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                     |  |                      |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1   | A1                  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max.   | AWG 14               |
| Csatlakozási irány  | felső               | Csupaszolási hossz   | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa  | PUSH IN             | Csatlakozások száma  | 5                    |
| Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Rögzítési tartomány, névleges<br>csatlakozás, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete  | 0,4 x 2,0 mm        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min.   | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel és<br>műanyag gallérokkal DIN 46228/4,<br>névleges csatlakozás, max. | 1 mm <sup>2</sup>   | Keresztmetszet csatlakoztatott<br>vezetékhez, finomsodratú,<br>érvéghüvelyekkel és műanyag<br>gallérokkal DIN 46228/4, névleges<br>csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN<br>46228/1, névleges csatlakozás, min.                                    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>finomsodratú, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>többeres, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet,<br>többeres, névleges csatlakozás, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete,<br>tömör ér, min. névleges csatlakozás   | 0.14 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max.<br>(cURus)  | 14 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                      | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                       | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                         | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min.<br>(cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min.<br>(cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                             | 13 A   | C feszültség nagyság (cURus)                      | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                             | 13 A   | D áram nagyság (cURus)                            | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max.<br>(cURus)  | 14 AWG |   |        |

## Általános

|  |        |  |                       |
|--|--------|--|-----------------------|
| Pólusszám  | 5      | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 14                |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 | Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 szerint |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

Derating APG 1.5...



## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 500 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással


Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 100 ST                     |   |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1600 ST                    |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              |  |
| Qty.           | 320 ST                     |  |

## Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | APGCE                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1514490000</a> | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118321906              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482730000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118493993              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 4P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482740000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118494204              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 8P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482750000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga            |
| GTIN (EAN)     | 4050118494211              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGLE 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482720000</a> | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga               |
| GTIN (EAN)     | 4050118496253              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |