

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® Elevator és a szalagkábel kombinációja lehetővé teszi, hogy az egyes felvonóaknába különböző funkciókat integráljanak egyetlen megoldásként: biztonsági lánc, busz kommunikáció és teljesítményelosztás. Nincs szükség speciális eszközre a gyors és egyszerű beszereléshez.

Általános rendelési adatok

Változat	Wiring box for elevator shaft
Rendelési szám	2483990000
Típus	FP ESWB LANDING SET
GTIN (EAN)	4050118494358
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Doboz
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-15T00:00:00+01:00

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	64.5 mm	Mélység (coll)	2.5394 inch
Magasság	122 mm	Magasság (coll)	4.8031 inch
Szélesség	96 mm	Szélesség (coll)	3.7795 inch
Nettó tömeg	261.28 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	---------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A felvonóakna-vezetékezési doboz elérhető a Draka EHC által gyártott, tanúsítvánnyal rendelkező lapos vezetékekkel.
------------------	---

Besorolások




ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



FP ESWB LANDING SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.4X2.5X75	Változat	
Rendelési szám	9008370000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056330		
Qty.	1 ST		
Típus	SDS 1.2X6.5X150	Változat	
Rendelési szám	9009010000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248266869		
Qty.	1 ST		

VDE-szigetelt oldalvágó



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak. Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik. A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Típus	KSE 160	Változat	
Rendelési szám	9046410000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357734		
Qty.	1 ST		