

**SAI-WDF 5P B M12 K**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció****Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Rendelési szám | 2485310000                         |
| Típus          | <a href="#">SAI-WDF 5P B M12 K</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118495942                      |
| Qty.           | 1 Darab                            |

## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 19.36 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                             |                 |                    |                      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Pólusszám                   | 5               | Kódolás            | B kódolású           |
| Érintkező felület           | Aranyozott      | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Ház fő anyaga               | CuZn            | Érintkező anyaga   | CuZn                 |
| Névleges feszültség         | 60 V            | Névleges áram      | 4 A                  |
| Védelmi osztály             | IP67            | Kábelcsavarzat     | M 12                 |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C |                    |                      |

## Általános műszaki adatok

|                    |                      |                             |                 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Pólusszám          | 5                    | Kódolás                     | B kódolású      |
| Csatlakozási menet | M12 socket, M12 dugó | Érintkező felület           | Aranyozott      |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Ház fő anyaga               | CuZn            |
| Érintkező anyaga   | CuZn                 | Névleges feszültség         | 60 V            |
| Névleges áram      | 4 A                  | Védelmi osztály             | IP67            |
| Kábelcsavarzat     | M 12                 | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 ° C |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ETIM 10.0   | EC002925    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 |             |             |


## SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Póluskiosztás

