

SCREWTY M12 K+L O.SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded |
| Rendelési szám | 2486610000 |
| Típus | SCREWTY M12 K+L O.SD |
| GTIN (EAN) | 4050118497403 |
| Qty. | 1 Darab |
| Csomagolás | Műanyag zsák |

SCREWTY M12 K+L O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 13.2 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|-----|-------|-------|
| Csatlakozási menet | M12 | Méret | 16 mm |
|--------------------|-----|-------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |