

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Változat	USB-kábel, USB A Mini, Szervizcsatlakozó, USB A Mini, 0.3 m
Rendelési szám	248820000
Típus	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Qty.	1 Darab

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	0.3 m	Hossz, inch	11.811 inch
Nettó tömeg	31 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete
--------------	--------

Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP64
---------------	----	-----------------	------

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	USB A Mini, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	USB A Mini, IP20, hüvelyes érintkező, egyenes, Szervizcsatlakozó, Műanyag, árnyékolt
------------------	--

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete
--------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		