

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, Peremes aljzat, PROFINET, Peremes aljzat készlet
Rendelési szám	2493480000
Típus	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Qty.	1 Darab

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méreték és tömegek

Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Hossz	66 mm	Hossz, inch	2.5984 inch
Nettó tömeg	54 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	24 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	16 A
------------------	------	------------------------------------	------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
----------------------	--	------------------------	--------

Általános adatok

Pólusszám	5	Érintkező felület	Arany a nikkeltől felett
Árnyékolás	árnyékolatlan	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Szín	Ezüstsűrke	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.75 mm ²	Felszerelés típusa	4 csavar
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	2	1. csatlakozás	PushPull Power
2. csatlakozás	Húzórugó	Tömítőanyag	NBR
Reteszelés típusa	Push Pull		

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Drawings

www.weidmueller.com

Méretrajz



Rajz



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-VAPP	Változat	
Rendelési szám	1068930000	Aljzatház-védőkupak	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Qty.	10 ST		