

IE-BHD-VAPM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, Készülékalkjzat, PROFINET
Rendelési szám	2493490000
Típus	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méreték és tömegek

Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	36.2 mm	Szélesség (coll)	1.4252 inch
Hossz	14.2 mm	Hossz, inch	0.5591 inch
Nettó tömeg	23 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (UR)	E92202
------------------------	--------

Általános adatok

Árnyékolás	árnyékolatlan	Szín	Ezüstszürke
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Felszerelés típusa	4 csavar
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	500
Szennyezés súlyossága	2	Tömítőanyag	NBR
Reteszelés típusa	Push Pull		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

