

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusszám: 5, 2 m, Tű, egyenes – Hüvely, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Rendelési szám | <a href="#">2493720200</a>   |
| Típus          | SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV   |
| GTIN (EAN)     | 4050118627923  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 100 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel  
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Kábel műszaki adatai

|                               |                                  |   |   |
|-------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Kábelhossz                    | 2 m                              | Köpeny színe                                  | ibolyaszín  |
| Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811:404 | A következő kábeltartókhöz:                   | Igen  |
| árnyékolt                     | Igen                             | Halogén                                       | Nem   |
| Szigetelés                    | TPE                              | Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/<br>online) | 2 x 0,67 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,38 mm <sup>2</sup> |
| Köpeny anyaga                 | PUR                              | Konfigurálható kábelhossz                     | Nem   |
| Színkód gyűrű                 | Fehér, Kék, Piros, Fekete        | Csavarási ellenállás                          | 360 °/m   |
| Temperature range, stationary | -40...80 °C                      | Hegesztésnek ellenálló                        | Igen  |
| Temperature range, moving     | -25...80 °C                      | Pólusok száma                                 | 5   |

## Általános műszaki adatok

|                       |                               |                             |                            |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Kódolás               | A kódolású                    | Csatlakozási menet          | M12 / M12                  |
| Érintkező felület     | Aranyozott                    | LED                         | Nem                        |
| Változat              | Tű, egyenes - Hüvely, egyenes | Ház fő anyaga               | PUR                        |
| Névleges feszültség   | 30 V                          | Védelmi osztály             | IP67, becsavart állapotban |
| Szennyezés súlyossága | 3                             | áthidalt                    | Nem                        |
| Menetes gyűrű anyaga  | Sárgaréz, nikkelezett         | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C               |

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 30 V

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal M12, A kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Dugó, jobb**

|                  |   |
|------------------|---|
| Csatlakozó, jobb | M12, A kódolású, IP67,<br>hüvelyes érintkező,<br>egyenes, Műanyag,<br>árnyékolt |
|------------------|---|

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**SAIL-M12GM12G-CD-2.0TV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Rajzok**


**Méretrajz**




**Méretrajz**




**Póluskiosztás**



**Póluskiosztás**



**Kapcsolási rajz**



**Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval**

