

RCL425024T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Változat	, Relé, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC $\pm 10\%$, Folytonos áram: 8 A, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	2494270000
Típus	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Qty.	20 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	29 mm	Mélység (coll)	1.1417 inch
Magasság	15.7 mm	Magasság (coll)	0.6181 inch
Szélesség	12.7 mm	Szélesség (coll)	0.5 inch
Nettó tömeg	13.3 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-20 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC $\pm 10\%$	Állapotjelző	Nem
----------------------------	--------------------	--------------	-----

Terhelés oldal

Névleges áram	8 A	Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V
Min. kapcsolási áram	5 mA	Érintkező típusa	2 CO contact (AgNi)

Szigetelések koordinálása

Védelmi osztály	IP40
-----------------	------

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		